



1. НАНОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ мембраны **Dow** - используются для селективного удаления остаточных загрязнений после очистки воды системой обратного осмоса.

Наночильтрационные мембраны уменьшают жесткость воды, удаляют из воды пестициды, органику, бактерии.

Обозначение элемента	Размеры	Площадь поверхности мембраны, м2	Производительность, л/ч	Селективность, %
NF - 400	8.0" x 40"	37.2	1733	>99.0
NF - 4040	4.0" x 40"	7.6	308	>99.0
NF- 2540	2.5" x 40"	2.6	117	>99.0
NF90-400	8.0" x 40"	37		97 MgSO4
NF90-4040	4.0" x 40"	7.6	292	97.7 MgSO4
NF90-2540	2.5" x 40"	2.6	96	99.7 MgSO4
NF200-400	8.0" x 40"	37		
NF270-400	8.0" x 40"	37		
NF270-4040	4.0" x 40"	7.6	396	99.7 MgSO4
NF270-2540	2.5" x 40"	2.6	133	99.7 MgSO4



2. ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ мембраны **Dow** - для ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ.

Обозначение элемента	Размеры	Площадь поверхности мембраны, м2	Производительность, л/ч	Селективность, %
XLE - 4040	4.0" x 40"	8.1	408	99.0
XLE - 4021	4.0" x 21"	3.3	162	99.0
XLE - 2540	2.5" x 40"	2.6	133	99.0
XLE - 2521	2.5" x 21"	1.2	57,5	99.0
LP - 4040	4.0" x 40"	8.1	425	99.2
LP - 2540	2.5" x 40"	2.6	133	99.2
TW30HP - 4641	4.6" x 41"		821	99.0
TW30HP - 4611	4.6" x 11"		188	99.0
TW30 - 4040	4.0" x 40"	8.1	379	99.5
TW30 - 4021	4.0" x 21"	3.3	142	99.5
TW30 - 4014	4.0" x 14"	1.9	83	99.5
TW30 - 2540	2.5" x 40"	2.6	133	99.5
TW30 - 2521	2.5" x 21"	1.2	51	99.5



3. ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ мембраны **Dow** - ДЛЯ СОЛОНОВАТОЙ ВОДЫ.

Обозначение элемента	Размеры	Площадь поверхности мембраны, м2	Производительность, л/ч	Селективность, %
BW30 - 440i	8.0" x 40"	41	1792	99.5
BW30 - 400	8.0" x 40"	37	1667	99.5
BW30 - 365	8.0" x 40"	34	1500	99.5
XLE - 440	8.0" x 40"	41	2000	99.0
LE - 440i	8.0" x 40"	41	2000	99.3
LE - 400	8.0" x 40"	37	1833	99.3
BW30LE - 440	8.0" x 40"	41	1833	99.0
BW30 - 400-FR	8.0" x 40"	37	1667	99.5
BW30 - 365-FR	8.0" x 40"	34	1500	99.5
BW30 - 4040	4.0" x 40"	7.2	379	99.5
BW30 - 2540	2.5" x 40"	2.6	133	99.5
LE - 4040	4.0" x 40"	7.2	396	99.0
LP - 4040	4.0" x 40"	7.2	458	99.2




4. ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ мембраны **Dow** - ДЛЯ МОРСКОЙ ВОДЫ.

Обозначение элемента	Размеры	Площадь поверхности мембраны, м2	Производительность, л/ч	Селективность, %
SW30 - 2540	2.5" x 40"	2.8	108	99.4
SW30 - 4040	4.0" x 40"	7.4	308	99.4
SW30HR LE - 400	8.0" x 40"	37	1167	99.6
SW30HR - 380	8.0" x 40"	35	958	99.7
SW30HR - 320	8.0" x 40"	30	958	99.75
SW30 - 380	8.0" x 40"	35	1417	99.4



Геометрические размеры мембранных элементов Dow



Размеры	Геометрические размеры, мм		
	A	B	C
2.5" x 40"	1016	19,1	61
4.0" x 40"	1016	19,1	99
8.0" x 40"	1016	38	201